



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe-generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Technisch type	6-50W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	25°
Lichtstroom (nom.)	500 lm
Lichtsterkte (nom.)	1500 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	86,67 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	500 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W

Lampstroom (nom.)	32 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,85
Spanning (nom.)	220-240 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	6 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871869671356300
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
EAN/UPC - Product	8718696713563
Bestelcode	71356300
Local Code	DSCL50WD827D25
Numerator - Aantal per pak	1

MASTER LEDspot PAR

Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929001317402
Netto gewicht (per stuk)	0,120 kg


Maatschets



PAR20 220-240V 6W-50W 25D 2700K E26 D


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	64 mm	85 mm

Fotometrische gegevens




Product Parameters E1 Photo Lighting E1 Page 11

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D





MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR

Levensduur



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

