



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D

Với thiết kế mạnh mẽ và ánh sáng trắng ấm, đèn PAR thế hệ mới của Philips lý tưởng cho chiếu sáng chung và chiếu điểm trong ngành khách sạn. Có tùy chọn phiên bản điều chỉnh độ sáng và không điều chỉnh độ sáng. Đặc biệt phù hợp cho các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, cầu thang, nơi bật đèn thường xuyên.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E27 [E27]
Tuổi thọ danh định	25.000 h
Chu kỳ bật/tắt	25.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	827 [CCT of 2700K]
Góc chùm sáng (Danh định)	25 °
Quang thông	520 lm
Cường độ sáng (Danh định)	1.500 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	86,67 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz

Mức tiêu thụ điện	6 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	32 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.85
Điện áp (Danh định)	220-240 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	80 °C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có

Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	PAR20 [PAR 2,5 inch/63mm]


Phê duyệt và ứng dụng	
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	6 kWh

MASTER LEDspot PAR

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D
Tên sản phẩm đầy đủ	MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D
Mã sản phẩm đầy đủ	871869671408900
Mã đơn hàng	929001317408



Số vật liệu (12NC)	929001317408
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696714089
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	6
EAN/UPC - Vỏ	8718696714096

Bản vẽ kích thước




Product	D	C
MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D	64 mm	85 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D

MASTER LEDspot PAR

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D

