



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	25.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 °
Lysstrøm	500 lm
Lysstyrke (nom.)	800 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86,67 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	500 lm
Drift og el	
Linjefrekvens	50 Hz

Indgangsfrekvens	50 Hz
Strømforbrug	6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	32 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,85
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR20 [PAR 2,5 tommer/63mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh


MASTER LEDspot PAR

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D
Det fulde produktnavn	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D
Full EOC	871869671370900
Beskrivelse af lokal kode	2057808266
Ordrekode	71370900
Materialenr. (12NC)	929001317702

Målskitse




Fotometriske data



Lokal ordrekode	2057808266
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696713709
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696713716

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	64 mm	85 mm




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D


MASTER LEDspot PAR

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

