



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe-generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [ E27]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Technisch type	6-50W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	40 °
Lichtstroom (nom.)	515 lm
Lichtsterkte (nom.)	800 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	89,17 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	515 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampstroom (nom.)	32 mA

Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.85
Spanning (nom.)	220-240 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	6 kWh


  

Productgegevens	
Volledige productcode	871869671372300
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D
EAN/UPC - Product	8718696713723
Bestelcode	71372300
Local Code	DSCL50WD830D40
Numerator - Aantal per pak	1

# MASTER LEDspot PAR

Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929001317802
Netto gewicht (per stuk)	0,120 kg


## Maatschets



PAR20 220-240V 6W-50W 40D 3000K E26 D


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	64 mm	85 mm

## Fotometrische gegevens




Product Parameters E1 Photo Lighting E1 Page 11

MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 40D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 40D

# MASTER LEDspot PAR

## Levensduur



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

