



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	25.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	40 graden
Lichtstroom	540 lm
Lichtsterkte (nom.)	800 cd
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	92,50 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	540 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz

Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	6 W
Lampstroom (nom.)	32 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,85
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 20 [PAR 63 mm]
Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh


MASTER LEDspot PAR

EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D
Volledige productnaam	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D
Full EOC	871869671374700
Bestelcode	71374700

Maatschets




Fotometrische gegevens



Materiaalnr. (12NC)	929001317902
Lokale code	DSCL50WD840D40
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696713747
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696713754


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	64 mm	85 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D
--


MASTER LEDspot PAR

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

