



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Dengan desain yang kuat dan sinar cahaya putih hangat, lampu PAR generasi baru ini ideal untuk pencahayaan umum dan pencahayaan sorot di industri perhotelan. Ada pilihan versi dapat diredupkan dan tidak dapat diredupkan. Lampu ini terutama cocok untuk area publik seperti lobi, koridor, tangga dengan lampu yang selalu menyala. Kompatibel dengan perlengkapan lampu yang ada dengan dudukan E27 dan dirancang untuk penggantian retrofit lampu halogen/pijar, MASTER LEDspot PAR memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya pemeliharaan tanpa pengurangan dalam kecerahan. Lampu PAR 38 versi luar ruangan berperingkat IP44 adalah salah satu dari beberapa alternatif hemat energi untuk lampu pijar luar ruangan PAR38 yang tersedia saat ini. PAR 20 yang dapat diredupkan adalah pengganti sempurna untuk lampu sorot pijar.

Product data


Informasi Umum		Indeks renderasi warna (CRI)	
Tutup-Dasar	E27 [E27]		80
Nominal masa pakai	25.000 jam	LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Siklus Sakelar	25.000	Fluks Cahaya dalam Kerucut 90° (Terukur)	875 lm
Teknologi Pencahayaan	LED	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Sesuai EU RoHS	Ya	Frekuensi Garis	50 Hz
Teknis Lampu		Frekuensi Input	50 Hz
Kode Warna	827 [CCT of 2700K]	Konsumsi Daya	13 W
Sudut Cahaya (Nom)	25 °	Arus Lampu (Nom)	65 mA
Flux Cahaya	875 lm	Watt yang Setara	100 W
Intensitas Cahaya (Nom)	4.000 cd	Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Penandaan Warna	Warm White (WW)	Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0.5 s
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	76,92 lm/W	Tegangan (Nom)	220-240 V
Konsistensi Warna	<6		

MASTER LEDspot PAR

Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	80 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	PAR38 [PAR 4,75 inci/121 mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Sesuai Untuk Lampu Aksen	Ya
Penggunaan Energi kWh/1000 h	13 kWh
EyeComfort	Y



Data Produk	
Nama produk pesanan	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
Nama lengkap produk	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
Kode produk lengkap	871869671376100
Kode urutan	929001322502
No. Material (12NC)	929001322502
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696713761
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8718696713778

Dimensional drawing



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Photometric data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D


MASTER LEDspot PAR

Photometric data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

