



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuisen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	25.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	25 graden
Lichtstroom	875 lm
Lichtsterkte (nom.)	4.000 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76,92 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	875 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz

Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	13 W
Lampstroom (nom.)	65 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR38 [PAR 121 mm]
Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	13 kWh


MASTER LEDspot PAR

EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
Volledige productnaam	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
Full EOC	871869671376100
Bestelcode	71376100

Maatschets




Fotometrische gegevens



Materiaalnr. (12NC)	929001322502
Lokale code	DSCL100WD827
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696713761
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696713778

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

