



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hotele, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [ E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	25000X
Dane techniczne	9-60W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [ Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °
Strumień świetlny (Nom)	750 lm
Światłość (Nom)	1800 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	88,89 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	750 lm


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Prąd lampy (Nom)	44 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869671456000
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

# MASTER LEDspot PAR

EAN/UPC-produkt	8718696714560
Kod zamówienia	71456000
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6

Materiał Nr. (12NC)	929001322702
Waga netto (szt.) SAP	0,385 kg


## Rysunki techniczne




PAR38 220-240V 11-60W 2700K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm


## Dane fotometryczne



MASTER LEDspot PAR 60W E27 827 25D





MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 60W E27 827 25D

# MASTER LEDspot PAR

## Okres eksploatacji



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

