



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable


### Données du produit

Caractéristiques générales		
Culot	E27 [ E27]	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	
Type technique	9.5-75W	
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	25 °	
Flux lumineux (nom.)	740 lm	
Intensité lumineuse (nom.)	3500 cd	
Couleur	Blanc chaud (WW)	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	83,16 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Flux dans un cône de 90°	740 lm	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 Hz	
Puissance (valeur nominale)	9.5 W	
Courant lampe (nom.)	48 mA	
Puissance équivalente		75 W
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0.5 s
Facteur de puissance (nom.)		0.85
Tension (nom.)		220-240 V
Gestion et gradation		
Intensité réglable		Oui
Normes et recommandations		
Classe énergétique		A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation		oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		10 kWh
Données logistiques		
Code de produit complet		871869671380800
Nom du produit pour commande		MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Code barre produit (EAN)		8718696713808
Code de commande		71380800
Local Code		DSCL75WD827
Unité d'emballage		1
Conditionnement par carton		6

# MASTER LEDspot PAR

Code industriel (12NC)	929001322902
Poids net (pièce)	0,230 kg


## Schéma dimensionnel




PAR30s 220-240V 9-75W 2700K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	95 mm	86 mm


## Données photométriques



MASTER LEDspot PAR 75W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 75W E27 827 25D



# MASTER LEDspot PAR

## Durée de vie



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

