



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	25.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	25 graden
Lichtstroom	740 lm
Lichtsterkte (nom.)	3.500 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83,16 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	740 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz

Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	9,5 W
Lampstroom (nom.)	48 mA
Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,85
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR30S [PAR 95 mm Kort]
Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	10 kWh


MASTER LEDspot PAR

EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Volledige productnaam	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Full EOC	871869671380800
Bestelcode	71380800

Maatschets




Fotometrische gegevens



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Materiaalnr. (12NC)	929001322902
Lokale code	DSCL75WD827
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696713808
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696713815


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	95 mm	86 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

