



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Nová generace světelných zdrojů PAR je díky své robustní konstrukci a teple bílému proudu světla ideální pro celkové a bodové osvětlení v oblasti pohostinství. Existuje možnost volby mezi stmívatelnou a nestmívatelnou verzí. Jsou obzvláště vhodné pro veřejné prostory jako recepce, haly, chodby, schodiště a toalety, v nichž se svítí nepřetržitě.

Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	E27 [E27]	Frekvence sítě	50 Hz
Nominální životnost	25 000 h	Vstupní frekvence	50 Hz
Cyklus zapnutí	25 000	Spotřeba energie	9,5 W
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (jmen.)	48 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	75 W
Světelné technické		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 stupňů	Účinnost (zlomek)	0.85
Světelný tok	820 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Svítivost (jmen.)	3 500 cd	Teplota okolí	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Řízení a stmívání	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	92,63 lm/W	Stmívatelné	Ano
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály	
Index podání barev (CRI)	80	Tvar žárovky	PAR30S [PAR 95 mm / 3,75 palce, krátká]
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Certifikace a použití	
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	820 lm	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano

MASTER LEDspot PAR


Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh
EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Celý název výrobku	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Full EOC	871869671384600

Rozměrové výkresy

Objednací kód	71384600
Číslo materiálu (12NC)	929001323002
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696713846
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718696713853

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Fotometrické údaje



Spotlight Dimensions 14 Photo Lighting 1.0 Page 107

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

MASTER LEDspot PAR

Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

