



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

LED-specialprodukter leverer lys af høj kvalitet og er således ægte alternativer til halogenspeciallamper (såsom G9 og R7S). De er særligt velegnede til opgavebelysning på hoteller og restauranter og er ideelle til dekorativ belysning og komfortbelysning. LED-specialprodukter giver enorme energibesparelser og minimerer udgifter til vedligeholdelse, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G9 [G9]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	30.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	204 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	107,37 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Linjefrekvens	50 Hz
Indgangsfrekvens	50 Hz


Strømforbrug	1,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	18 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Andet
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh

CorePro LEDcapsule MV

Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827
Det fulde produktnavn	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827
Full EOC	871869671392100
Beskrivelse af lokal kode	2057808790
Ordrekode	71392100
Materialenr. (12NC)	929001323802


Lokal ordrekode	2057808790
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696713921
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718696713938

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

Fotometriske data



General Uniform Lighting - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827


General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827


CorePro LEDcapsule MV

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

