



CorePro cápsula LED 230V

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Esta cápsula de tensão de rede de extremidade única para luminárias de base G9 emite uma luz direccional, tornando-a numa alternativa eficaz às lâmpadas com cápsula de halogéneo. É particularmente adequada à iluminação de tarefas em lojas, hotéis e restaurantes e é ideal para candeeiros de secretária e iluminação de arcas. Compatível com equipamentos existentes com suportes G9 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	G9 [G9]	Frequência de linha	50 Hz
Vida útil nominal	15.000 h	Frequência de entrada	50 Hz
Ciclo de comutação	30.000	Consumo de Energia	1,9 W
Tecnologia de iluminação	LED	Corrente de lâmpada (Nom.)	18 mA
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Potência equivalente	25 W
Caraterísticas técnicas da luz		Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Código da cor	827 [CCT of 2700K]	Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fluxo Luminoso	204 lm	Fator de potência (Fração)	0.4
Designação da cor	Branco quente (WW)	Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura de cor correlacionada	2700 K	Temperatura	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	107,37 lm/W	T-máxima na caixa (Nom)	60 °C
Consistência da cor	<6	Controlos e regulação	
Color rendering index (CRI)	80	Regulável	Não
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %		

CorePro cápsula LED 230V

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada Outros

Aprovação e aplicação

Consumo de energia kWh/1000 h 2 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Nome do produto completo CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Código do produto completo 871869671392100

Código de encomenda 71392100

N.º material (12NC) 929001323802


Numerador – Quantidade por embalagem 1

EAN/UPC – Produto/caixa 8718696713921

Numerador – Embalagens por caixa exterior 12



EAN/UPC – Caso 8718696713938

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827


CorePro cápsula LED 230V

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

