



CorePro LEDVelas y Esféricas

CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

La lámpara CorePro LED esférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	7-60W
Corriente de lámpara (nom.) 65 mA	
Equivalente de potencia 60 W	
Hora de inicio (nom.) 0,5 s	
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.) 0,5 s	
Factor de potencia (nom.) 0,5	
Voltaje (nom.) 220-240 V	
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT de 2700 K]
Flujo lumínico (nom.)	806 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	115,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	90 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Mate
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W


CorePro LEDVelas y Esféricas

Datos de producto

Código de producto completo	871869670301400
Nombre de producto del pedido	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
EAN/UPC - Producto	8718696703014
Código de pedido	70301400

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001325202
Peso neto (pieza)	0,072 kg



Plano de dimensiones



Candle 230V 8-60W 806lm 2700K E14 ND FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	95 mm

Datos fotométricos



LEDbulb 60W E14 827 FR P48

LEDbulb 60W E14 827 FR P48




LEDbulb 60W E14 827 FR B38

CorePro LEDVelas y Esféricas

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

