



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Świeczki i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lamy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	7-60W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	830 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	118,00 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Prąd lampy (Nom)	65 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy

CorePro LEDcandle

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A++

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 7 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871869670305200

Nazwa produktu na zamówieniu CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

EAN/UPC-produkt 8718696703052

Kod zamówienia 70305200

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym 10

Materiał Nr. (12NC) 929001325402

Waga netto (szt.) SAP 0,063 kg



Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm

Candle 230V 8-60W 806lm 4000K E14 ND FR

Dane fotometryczne




LEDbulb 60W E14 840 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38


CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne




LEDbulb 60W E14 840 FR B38

Okres eksploatacji



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

