



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Świeczki i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lamy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [ E27]
Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	7-60W
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [ Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	830 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	830 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	118,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Prąd lampy (Nom)	65 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C

# CorePro LEDcandle

## Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania brak

## Mechanika i korpus

Wykończenie bańki matowana (FR)

## Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A++


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 7 kWh

## Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu 871869670309000

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
EAN/UPC - Produkt	8718696703090
Kod zamówienia	70309000
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001325602
Waga netto (szt.)	0,072 kg


## Rysunki techniczne




Candle 230V 8-60W 806lm 4000K E27 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	93 mm

## Dane fotometryczne




LEDbulb 60W E14 840 FR P48



LEDbulb 60W E14 827 FR P48

# CorePro LEDcandle

## Dane fotometryczne




LEDbulb 60W E14 840 FR B38

## Okres eksploatacji



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

