



Velas y Esféricas LED clásica

Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Con un diseño clásico tradicional, las lámparas LEDvela Clásica combinan las formas familiares de las velas clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90 % comparada con las lámparas de vela tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	92,59 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	2,7 W
Corriente de lámpara (nom.)	12 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	40 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	P45 [P 45 mm]


Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh

Velas y Esféricas LED clásica

EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL
Nombre completo del producto	Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL
Full EOC	871869670986300


Código de pedido	70986300
Código 12NC	929001332302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696709863
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696709870

Plano de dimensiones




Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL




General uniform lighting - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Velas y Esféricas LED clásica

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

