



Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les ampoules LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer d'ampoule. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	100 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827/840 [CCT of 2700K/4000K]
Angle du faisceau (nom.)	150 degré(s)
Flux lumineux	1 521 lm
Désignation de la couleur	- [Non précisé]
Efficacité lumineuse (nominale)	108,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	14 W
Courant lampe (nom.)	135 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Température

Température maximale du produit (nom.)	90 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A67 [A 67 mm]


Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6
Nom de produit complet	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6
Code EOC	871869670683100
Code de commande	70683100
Code 12NC	929001336801
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696706831
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696706848

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	71,1 mm	139,1 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6



Light Distribution Diagram - LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6

