



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube é uma solução LED acessível adequada para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8. O produto proporciona um efeito de iluminação natural para utilização em aplicações de iluminação geral, bem como uma poupança de energia imediata. Trata-se, portanto, de uma solução ecológica.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Principal aplicação	Industrial
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h
Ciclo de comutação	200000X
B50L70	30000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Fluxo luminoso (Nom.)	800 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	800 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	38 mA

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	40 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

Dados mecânicos e de revestimento	
Material da lâmpada	Glass
Comprimento do produto	600 mm

CorePro LEDtube EM/Mains

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh


Dados do produto

Código do produto completo	871869671103300
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 600mm 8W840
EAN/UPC – Produto	8718696711033
Código de encomenda	71103300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001338602
Peso líquido (Peça)	0,120 kg

Avisos e Segurança



Desenho dimensional



TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Dados fotométricos



LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

CorePro LEDtube EM/Mains

Dados fotométricos




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Vida útil



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

