

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube EM/Mains är en prisvärd LED-lösning för ersättning av konventionella T8-lysrör. Produkten ger en naturlig belysningseffekt som passar bra i allmänbelysning, och de omedelbara energibesparingarna gör CorePro LEDtube EM/Mains till ett miljövänligt val.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Användningsområde	Industrial
Nominell livslängd (nom)	30000 h
Driftcykel	200000X
B50L70	30000 h

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	800 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	800 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampström (nom)	38 mA

Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	40 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	No

Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	600 mm

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+

CorePro LEDtube EM/Mains


Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869671103300
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube 600mm 8W840

EAN/UPC – Produkt	8718696711033
Beställningsnummer	71103300
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001338602
Nettovikt (stycke)	0,120 kg

Varning och Säkerhet

- OBS! Den totala energiförbrukningen och ljusfördelningen i en installation med dessa lampor beror på utförandet.


Måttskiss



TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometriska data



General Uniform Lighting


LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometriska data




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Livslängd



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

