



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	R7s
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	950 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	126,67 lm/W
Farbkonsistenz	<6

Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4


Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7,5 W
Lampenstrom (Nom)	70 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	104 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Sonstiges
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	465219



EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Gesamt-Produktcode	871869671394500
Bestellcode	71394500
Material-Nr. (12NC)	929001339002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696713945
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696713952

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Photometrische Daten




© 2023 Osram GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Page 17

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

