

CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S é uma substituição direta de lâmpadas tradicionais R7S lineares com extremidade dupla. O seu design "luz em redor" produz luz tal como uma lâmpada de halógeno. Dentro da gama, é possível optar por produtos reguláveis que têm uma função de regulação profunda, proporcionando um ambiente acolhedor ao utilizar um equipamento regulável.


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7S [R7s]
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	7.5-60W
Tempo de arranque (Nom.) 0,5 s	
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) 0,5 s	
Fator de potência (Nom.) 0,5	
Tensão (Nom.) 220-240 V	
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom) 104 °C	
Controles e regulação	
Regulável false	
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) A++	
Consumo de energia kWh/1000 h 8 kWh	
Dados do produto	
Código do produto completo 871869671394500	
Nome de produto da encomenda CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	
EAN/UPC – Produto 8718696713945	
Código de encomenda 71394500	
Numerador – Quantidade por embalagem 1	
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor 830 [CCT de 3000 K]	
Fluxo luminoso (Nom.) 950 lm	
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.) 950 lm	
Designação da cor White (WH)	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 3000 K	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) 126,67 lm/W	
Consistência da cor <6	
Índice de restituição cromática (Nom.) 80	
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.) 70 %	
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada 50 a 60 Hz	
Power (Rated) (Nom) 7,5 W	
Corrente de lâmpada (Nom.) 70 mA	
Potência equivalente 60 W	

CorePro LEDlinear MV

Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001339002
Peso líquido (Peça)	0,045 kg



Desenho dimensional



Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Dados fotométricos



LEDspot, PAR38 13W 1050lm 3000K


CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

CorePro LEDlinear MV

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

