



CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	R7S [R7s]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	7.5-60W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	1000 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	133,33 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7.5 W


Prąd lampy (Nom)	70 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	104 °C
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869671396900
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
EAN/UPC-produkt	8718696713969

CorePro LEDlinear MV

Kod zamówienia	71396900
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10

Materiał Nr. (12NC)	929001339102
Waga netto (szt.) SAP	0,045 kg


Rysunki techniczne




Linear 220V 8-60W 806lm 4000K R7S ND

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm


Dane fotometryczne



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear





CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

CorePro LEDlinear MV

Okres eksploatacji



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

