



# CorePro LED lineales R7S

## CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro R7S é uma substituição direta de lâmpadas tradicionais R7S lineares com extremidade dupla. O seu design "luz em redor" produz luz tal como uma lâmpada de halógeno. Dentro da gama, é possível optar por produtos reguláveis que têm uma função de regulação profunda, proporcionando um ambiente acolhedor ao utilizar um equipamento regulável.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7S [ R7s]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	7.5-60W

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Fluxo luminoso (Nom.)	1000 lm
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	133,33 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W

Corrente de lâmpada (Nom.)	70 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	104 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh


Dados do produto	
Código do produto completo	871869671396900

# CorePro LED lineales R7S

Nome de produto da encomenda	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
EAN/UPC – Produto	8718696713969
Código de encomenda	71396900
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001339102
Peso líquido (Peça)	0,045 kg



## Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm


Linear 220V 8-60W 806lm 4000K R7S ND

## Dados fotométricos



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

## CorePro LED lineales R7S

### Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

