



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D

MASTER LEDspot LV ExpertColor cria um ambiente acolhedor e confortável para áreas de hotelaria, residenciais e restaurantes. Cria um ambiente impressionante de iluminação superior com um espectro personalizado, CRI elevado e funcionalidade de regulação profunda. O resultado? Uma belíssima experiência de iluminação. Além disso, o design da lente inovador, sem margens, adequa-se a praticamente qualquer decoração de interiores com o seu visual impecável e cuidado. E pode ainda tirar partido da família completa ExpertColor, que também inclui lâmpadas LEDspot MV e LEDspot Par.

Dados do produto


Informações gerais		Consistência da cor	
Casquilho	GU5.3 [GU5.3]	Índice de restituição cromática (Nom.)	<3
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	97
Vida útil nominal (Nom.)	40000 h	Fluxo luminoso em cone de 90°	70 %
Ciclo de comutação	50000X		440 lm
Tipo técnico	6.5-35W		
Dados técnicos de luminosidade		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da cor	930 [CCT de 3000 K]	Frequência de entrada	- Hz
Ângulo do feixe (Nom.)	60 °	Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Fluxo luminoso (Nom.)	440 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	800 mA
Intensidade luminosa (Nom.)	440 cd	Potência equivalente	35 W
Designação da cor	White (WH)	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	67,69 lm/W	Fator de potência (Nom.)	0,7
		Tensão (Nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	90 °C
Controles e regulação	
Regulável	true
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869675753600

Nome de produto da encomenda	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D
EAN/UPC – Produto	8718696757536
Código de encomenda	75753600
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001341502
Peso líquido (Peça)	0,034 kg


Desenho dimensional




MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	50,5 mm	46 mm

Dados fotométricos



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 930 10D





Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Dados fotométricos

Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

Vida útil



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

