



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

MASTER LEDspot LV ExpertColor tạo bầu không khí ấm áp và thư thái cho khách sạn, nhà ở và nhà hàng. Một không gian ngập đầy ánh sáng đẳng cấp với phổ sáng tùy chỉnh, CRI cao và tính năng điều chỉnh độ sáng sâu. Và kết quả là? Trải nghiệm ánh sáng tuyệt vời cho người dùng. Không chỉ có thế, thiết kế nắp kính không viền sáng tạo sẽ phù hợp với hầu hết mọi phong cách trang trí, mang đến diện mạo gọn gàng và ngăn nắp cho nội thất. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng ưu điểm của loạt đèn ExpertColor, bao gồm đèn chiếu điểm LEDspot MV và đèn LEDspot Par.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU5.3 [GU5.3]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	40000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Loại kỹ thuật	7.2-50W
Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	930 [CCT 3000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	60 °
Quang thông (Danh định)	480 lm
Cường độ sáng (Danh định)	440 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng (WH)
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	66,67 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<3
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	97


LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Thông số vận hành và điện	
Công suất (Danh định)	7.2 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	800 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	1 s
Hệ số công suất (Danh định)	0.7
Điện áp (Danh định)	12 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	92 °C

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	Not applicable
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869671952700
Tên sản phẩm khác	MASTER LED ExpertColor LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

EAN/UPC - Sản phẩm	8718696719527
Mã đơn hàng	929001341508
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001341508
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,034 kg


Bản vẽ kích thước




MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D	50,5 mm	46 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 930 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

Tuổi thọ



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

