



MASTER LED-spot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

MASTER LED-spot LV ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære til hoteller og restauranter og private hjem. Atmosfæren skabes med kvalitetsbelysning, som har et tilpasset spektrum, høj CRI og dyb dæmpning. Resultatet? En smuk belysningsoplevelse. Den innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit rene og pæne udseende. Desuden kan du anvende hele ExpertColor-familien, der også omfatter LED-spot MV- og LED-spot Par-lyskilder.


Produkt data

Generelle oplysninger		Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	
Fod	GU5.3 [GU5.3]		410 lm
Normeret levetid	40.000 t	Drift og el	
Skiftecyklus	50.000	Linjefrekvens	- Hz
Lighting Technology	LED	Indgangsfrekvens	- Hz
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Strømforbrug	6,5 W
Lysteknisk		Lyskildens strømstyrke (nom.)	800 mA
Farvekode	927	Wattforbrugsækvivalent	35 W
Spredningsvinkel (nom.)	10 °	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Lysstrøm	410 lm	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lysstyrke (nom.)	4.600 cd	Effektfaktor (brøk)	0,7
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Temperatur	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	63,00 lm/W	T-kappe, maks. (nom.)	90 °C
Farveensartethed	<3		
Farvegengivelsesindeks (CRI)	97		
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		


MASTER LED-spot ExpertColor LV

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

Målskitse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

Det fulde produkt navn	MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D
Full EOC	871869673871900
Ordrekode	73871900
Materialenr. (12NC)	929001341702
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696738719
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696738726


Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	51 mm	46 mm



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D


MASTER LED-spot ExpertColor LV

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

