



MASTER LED-spot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D

MASTER LED-spot LV ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære til hoteller og restauranter og private hjem. Atmosfæren skabes med kvalitetsbelysning, som har et tilpasset spektrum, høj CRI og dyb dæmpning. Resultatet? En smuk belysningsoplevelse. Den innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit rene og pæne udseende. Desuden kan du anvende hele ExpertColor-familien, der også omfatter LED-spot MV- og LED-spot Par-lyskilder.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	GU5.3 [GU5.3]
Normeret levetid	40.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	940 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	10 °
Lysstrøm	440 lm
Lysstyrke (nom.)	5.000 cd
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	67,69 lm/W
Farveensartethed	<3
Farvegengivelsesindeks (CRI)	97
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	440 lm
Drift og el	
Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	6,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	800 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	90 °C


MASTER LED-spot ExpertColor LV

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D

Målskitse




Fotometriske data



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D

Det fulde produktnavn	MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D
Full EOC	871869673875700
Ordrekode	73875700
Materialenr. (12NC)	929001341902
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696738757
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696738764


Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	51 mm	46 mm



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D

MASTER LED-spot ExpertColor LV

Fotometriske data



Levetid

