



MASTER LED-spot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D

MASTER LED-spot LV ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære til hoteller og restauranter og private hjem. Atmosfæren skabes med kvalitetsbelysning, som har et tilpasset spektrum, høj CRI og dyb dæmpning. Resultatet? En smuk belysningsoplevelse. Den innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit rene og pæne udseende. Desuden kan du anvende hele ExpertColor-familien, der også omfatter LED-spot MV- og LED-spot Par-lyskilder.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	GU5.3 [GU5.3]
Normeret levetid	40.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	927
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	420 lm
Lysstyrke (nom.)	1.300 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	64,62 lm/W
Farveensartethed	<3
Farvegengivelsesindeks (CRI)	97
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	420 lm
Drift og el	
Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	6,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	800 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	90 °C


MASTER LED-spot ExpertColor LV

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D

Målskitse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D

Det fulde produktnavn	MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D
Full EOC	871869673883200
Beskrivelse af lokal kode	2057808075
Ordrekode	73883200
Materialenr. (12NC)	929001342302
Lokal ordrekode	2057808075
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696738832
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696738849


Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	51 mm	46 mm



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D


MASTER LED-spot ExpertColor LV

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D

