



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable


Données du produit

Caractéristiques générales		
Culot	E27 [E27]	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	
Type technique	9.5-75W	
Puissance équivalente		75 W
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0.5 s
Facteur de puissance (nom.)		0.85
Tension (nom.)		220-240 V
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	25 °	
Flux lumineux (nom.)	760 lm	
Intensité lumineuse (nom.)	3500 cd	
Couleur	Blanc (WH)	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,26 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Flux dans un cône de 90°	760 lm	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 Hz	
Puissance (valeur nominale)	9.5 W	
Courant lampe (nom.)	48 mA	
Gestion et gradation		
Intensité réglable	Oui	
Normes et recommandations		
Classe énergétique	A+	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh	
Données logistiques		
Code de produit complet	871869671390700	
Nom du produit pour commande	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	
Code barre produit (EAN)	8718696713907	
Code de commande	71390700	
Local Code	DSCL75WD830	
Unité d'emballage	1	
Conditionnement par carton	6	

MASTER LEDspot PAR

Code industriel (12NC)	929001342902
Poids net (pièce)	0,230 kg



Schéma dimensionnel



PAR30s 220-240V 9-75W 800lm 3000K E27 D


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Données photométriques



MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D


MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D

MASTER LEDspot PAR

Durée de vie



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

