



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con gli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e progettata come alternativa per la diretta sostituzione delle lampade a incandescenza di forma spot. Consente enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	36°
Flusso luminoso	345 lm
Intensità luminosa (Nom)	650 cd
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	69,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	345 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	- Hz

Frequenza di ingresso	- Hz
Consumo energetico	5 W
Corrente lampada (Nom)	575 mA
Potenza equivalente	35 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,6
Tensione (Nom)	12 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	82 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]


Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh

CorePro LEDspot LV

EyeComfort	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D
Nome completo prodotto	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D
Full EOC	871869671063000
Codice d'ordine	71063000



Codice materiale (12NC)	929001344302
Codice locale	CLAGU533582736
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696710630
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696710647

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	51 mm	46 mm

Fotometrie




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D


CorePro LEDspot LV

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

