



PLC CorePro LED

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

Philips CorePro LED PLC es la solución ideal para la mejora de la iluminación de downlights en una gran variedad de aplicaciones de iluminación generales. Integra la fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional para ofrecer un considerable ahorro de energía a lo largo de una vida útil que es el doble de larga que la de las alternativas fluorescentes.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G24Q-1 [G24q-1]
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	50000X
B50L70	30000 h
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flujo lumínico (nom.)	500 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	500 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Corriente de lámpara (máx.)	260 mA
Corriente de lámpara (mín.)	150 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s


Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	20-50 V
Temperatura	
T ambiente (máx.)	35 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	100 mm
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Producto de ahorro de energía	Sí

PLC CorePro LED

Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869670665700
Nombre de producto del pedido	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

EAN/UPC - Producto	8718696706657
Código de pedido	70665700
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001351102
Peso neto (pieza)	0,075 kg


Plano de dimensiones




PLED PLC 24V 5-13W 500lm 4000K G24Q-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm
PLC 4.5W 840 4P G24q-1					


Datos fotométricos



CorePro LED PLC 100mm 5W G24Q-1 840 500lm





LEDtube 100mm 5W G24Q-1 840 500lm



LEDtube 100mm 5W G24D-1

PLC CorePro LED

Vida útil



LEDtube 100mm 5W G24D-1

LEDtube 100mm 5W G24D-1

