



# MASTER LEDbulb Glühlampenform

## MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

Die MASTER LEDbulb ist mit ihrer langen Nutzlebensdauer ideal für den Dauerbetrieb beispielsweise in der Hotellerie geeignet. Das Produkt verfügt über eine exzellente Farbwiedergabe und ist mit der DimTone Technologie ausgestattet - das Licht wird dank DimTone beim Dimmen wärmer - wie bei einer Glühlampe.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27 [E27]
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	100.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (nom.)	89,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6


Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	9 W
Lampenstrom (Nom)	46 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,3 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.8

# MASTER LEDbulb Glühlampenform

Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Ja
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh


<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR
Gesamt-Produktcode	871869670711100
Bestellcode	70711100
Material-Nr. (12NC)	929001351402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696707111
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696707128

## Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 mm	110 mm

## Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

# MASTER LEDbulb Glühlampenform

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

## Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

