



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit


Caractéristiques générales			
Culot	R7S [R7s]		
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h		
Cycle d'allumage	50000X		
Type technique	14-120W		
Puissance équivalente		120 W	
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0.5 s	
Facteur de puissance (nom.)		0.8	
Tension (nom.)		220-240 V	
Photométries et Colorimétries			
Code couleur	840 [CCT de 4000K]		
Flux lumineux (nom.)	2000 lm		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2000 lm		
Couleur	Blanc brillant (CW)		
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	142,86 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Températures		Température maximum du boîtier (nom.)	100 °C
Gestion et gradation			
Intensité réglable		Oui	
Normes et recommandations			
Classe énergétique		A++	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		14 kWh	
Données logistiques			
Code de produit complet		871869671406500	
Désignation Produit		CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	
Code barre produit (EAN)		8718696714065	

CorePro LEDlinear MV

Code de commande	71406500
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001353702

Poids net (pièce)	0,095 kg
-------------------	----------



Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

R7S 220V 15.5W-120W 2000lm 4000K R7S D


Données photométriques



General Uniform Lighting
L1401 Core Pro R7S 118 840
Page 10

NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D



CorePro LEDlinear MV

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

