



MASTER LED spot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 32W 30D 830

Philips High Lumen PAR30L mengintegrasikan sumber cahaya LED COB terdepan dan driver kompak efisiensi tinggi dengan faktor bentuk CDM PAR30L biasa. Menonjolkan keindahan produk dengan pencahayaan performa tinggi yang lebih terang. Selain itu, lampu ini dilengkapi perlindungan suhu berlebih (OTP) untuk memastikan masa pengoperasian yang lama.

Product data


Informasi Umum			
Tutup-Dasar	E27	Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Nominal masa pakai	25.000 jam	Konsumsi Daya	32 W
Siklus Sakelar	50.000	Arus Lampu (Nom)	160 mA
Teknologi Pencahayaan	LED	Watt yang Setara	50 W
Sesuai EU RoHS	Ya	Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
		Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
		Faktor Daya (Fraksi)	0,9
		Tegangan (Nom)	220-240 V
Teknis Lampu		Suhu	
Kode Warna	830 [CCT of 3000K]	T-Case Maksimum (Nom)	79 °C
Sudut Cahaya (Nom)	30 °		
Flux Cahaya	3.000 lm		
Penandaan Warna	Putih (WH)		
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K		
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	93,00 lm/W		
Konsistensi Warna	<6		
Indeks renderasi warna (CRI)	82		
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %		
Pengoperasian dan Kelistrikan		Kontrol dan Peredupan	
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz	Dapat diredupkan	Tidak
		Mekanis dan Housing	
		Bentuk Bohlam	PAR30L [PAR 3,75 inci/95mm Panjang]
		Penyetujuan dan Aplikasi	
		Sesuai Untuk Lampu Aksen	Ya

MASTER LED spot PAR High Lumen

Penggunaan Energi kWh/1000 h	32 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	Master LED PAR30L 32W 30D 830
Nama lengkap produk	Master LED PAR30L 32W 30D 830
Kode produk lengkap	871869673144400
Kode urutan	929001354708


No. Material (12NC)	929001354708
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696731444
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8718696731451

Dimensional drawing




Product	D	C
Master LED PAR30L 32W 30D 830	95,5 mm	129 mm


Photometric data



Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 830




Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 32W 30D 830




Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 32W 30D 830

MASTER LED spot PAR High Lumen

Lifetime



Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 830



Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 830

