



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger		Indgangsfrekvens	
Fod	GU10 [GU10]	Strømforbrug	4 W
Normeret levetid	15.000 t	Lyskildens strømstyrke (nom.)	19 mA
Skiftecyklus	50.000	Wattforbrugsækvivalent	35 W
Lighting Technology	LED	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lysteknisk		Effektfaktor (brøk)	0,7
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Spænding (nom.)	220-240 V
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Temperatur	
Lysstrøm	260 lm	T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Lysstyrke (nom.)	540 cd	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Dæmpbar	Ja
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Mekanik og armaturhus	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	65,00 lm/W	Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Farveensartethed	<6	Godkendelse og anvendelsesområde	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Velegnet til effektbelysning	Ja
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	260 lm		
Drift og el			
Linjefrekvens	50 to 60 Hz		

CorePro LEDspot MV

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
Det fulde produktnavn	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871869672135300
Ordrekode	72135300



Materialenr. (12NC)	929001363902
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696721353
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696721360

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour


Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

