CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	270 lm
Intensità luminosa (Nom)	540 cd
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	67,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	270 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4 W
Corrente lampada (Nom)	19 mA
Potenza equivalente	35 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]

CorePro LEDspot MV

Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Sì

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Nome completo prodotto	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Full EOC	871869673022500
Codice d'ordine	73022500
Codice materiale (12NC)	929001364002
Codice locale	CLAGU103584036D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696730225
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696730232

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometrie



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.