



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot'lar spot aydınlatma için mükemmeldir ve halojen benzeri bir ışık sağlar. Bu ürünler GU10 ya da E14 duylu mevcut armatürle uyumludur ve halojen ya da enkandesan spotların değişimi için tasarlanmıştır. LED lambalar büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimuma indirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işın Açısı (Nom)	36 °
Işık Akısı	380 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	710 cd
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	76,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	380 lm
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	5 W
Lamba Akımı (Nom)	25 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.7
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	65 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]
Onay ve Uygulama	
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
Göz Konforu	Evet


CorePro LEDspot MV

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
Tam ürün adı	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
Tam ürün kodu	871869673024900
Sipariş kodu	73024900


Malzeme No. (12NC)	929001364302
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696730249
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696730256

Boyutlu çizim




Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometrik bilgi




Technical Information E1 - Photo Lighting E1 - Page 107



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM


Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

