



CorePro cápsula LED 230V

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Esta cápsula de tensão de rede de extremidade única para luminárias de base G9 emite uma luz direccional, tornando-a numa alternativa eficaz às lâmpadas com cápsula de halogéneo. É particularmente adequada à iluminação de tarefas em lojas, hotéis e restaurantes e é ideal para candeeiros de secretária e iluminação de arcas. Compatível com equipamentos existentes com suportes G9 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Casquilho	G9 [G9]	Frequência de entrada	50 Hz
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Power (Rated) (Nom.)	1,9 W
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h	Corrente de lâmpada (Nom.)	18 mA
Ciclo de comutação	30000X	Potência equivalente	25 W
Tipo técnico	1.9-25W	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
		Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
		Fator de potência (Nom.)	0,4
		Tensão (Nom.)	220-240 V
Dados técnicos de luminosidade		Temperatura	
Código da cor	830 [CCT de 3000 K]	T-máxima na caixa (Nom.)	60 °C
Fluxo luminoso (Nom.)	210 lm		
Designação da cor	White (WH)	Controles e regulação	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K	Regulável	false
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	110,53 lm/W		
Consistência da cor	<6		
Índice de restituição cromática (Nom.)	80		
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %		

CorePro cápsula LED 230V

Aprovação e aplicação


Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Consumo de energia kWh/1000 h	2 kWh

Dados do produto

Código do produto completo	871869672423100
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830
EAN/UPC – Produto	8718696724231

Código de encomenda	72423100
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
N.º material (12NC)	929001364702
Peso líquido (Peça)	0,012 kg


Desenho dimensional




G9 230V 2.5-25W 204lm 3000K G9 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5 mm	48 mm

Dados fotométricos




General Information 14 Photometry 17



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 830 Capsule

CorePro LEDcapsule MV 25W G9 830 Capsule



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

CorePro cápsula LED 230V

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

