



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	485 lm
Intensità luminosa (Nom)	800 cd
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	97,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	485 lm


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5 W
Corrente lampada (Nom)	41 mA
Potenza equivalente	65 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	72 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]

CorePro LEDspot MV

Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND
Nome completo prodotto	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND
Full EOC	871869674387400


Codice d'ordine	74387400
Codice materiale (12NC)	929001381302
Codice locale	CLAGU106584036
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696743874
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696743881

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

Fotometrie




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND


CorePro LEDspot MV

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

