



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL är den perfekta uppgraderingslösningen för downlights och armaturer för en rad olika allmänbelysningar. Den integrerar en LED-ljuskälla i en traditionell lysrörsdesign för att ge avsevärda energibesparingar under hela livslängden, som är dubbelt så lång än som för vanliga lysrör.

Produktdata

Allmän information		Spänning (nom)	
Socket	2G11 [2G11]	53-77 V	
Nominell livslängd (nom)	30000 h	Temperatur	
Driftcykel	50000X	T-ambient (max)	45 °C
B50L70	30000 h	T-ambient (min)	-20 °C
		T-förvaring (max)	60 °C
		T-förvaring (min)	-40 °C
		T-Case max. (nom)	70 °C
Ljusteknik		Styrenheter och dimming	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]	Dimbara	No
Ljusflöde (nom)	2000 lm	Mekanik och armaturhus	
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	2000 lm	Produktlängd	400 mm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Användning och godkännande	
Färgbeständighet	<6	Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Färgåtergivningsindex (nom)	83	Energisparande produkt	Yes
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Drift och elektricitet		Energiförbrukning kWh/1 000 tim	20 kWh
Ingångsfrekvens	39000-71000 Hz		
Power (Rated) (Nom)	16.5 W		
Lampström (max)	420 mA		
Lampström (min)	290 mA		
Tändningstid (nom)	0,5 s		
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s		


CorePro LED PLL

Produktdata

Fullständig produktkod	871869673966200
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
EAN/UPC – Produkt	8718696739662
Beställningsnummer	73966200

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001381502
Nettovikt (stycke)	0,160 kg


Måttskiss




PLED 230V 16-36W 2100lm 3000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm
LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11					


Fotometriska data



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



CorePro LED PLL

Livslängd



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

