



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	1.055 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	131,88 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	48 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL
Nom de produit complet	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL



Code EOC	871869674261700
Code de commande	74261700
Code 12NC	929001384102
Code de commande local	DBCL75WE27
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696742617
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696742624

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	60 mm	104 mm

Données photométriques



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

