




Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	1 055 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	131,88 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	8 W

Lamp Current (Nom)	60 mA
Równoważna moc w watach	75 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	48 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	A60 [A 60 mm]


Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL
Pełna nazwa produktu	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL
Full EOC	871869674261700
Kod zamówienia	74261700



Materiał Nr (12NC)	929001384102
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696742617
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696742624

Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	60 mm	104 mm

Dane fotometryczne



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL


Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

