



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

MASTER LEDspot MV ExpertColor luo lämpimän ja miellyttävän ilmapiirin hotelleihin, kotiin ja ravintoloihin laadukkaalla valaistuksella, jossa on räätälöity valospektri, korkea CRI-arvo ja voimakas himmennystoiminto. Tuloksena saadaan upea valaistuskokemus. Innovatiivinen kaulukseton linssimalli sopii myös lähes mihin tahansa sisustukseen selkeän ja siistiin ulkonäkönsä ansiosta. Voit lisäksi hyötyä koko ExpertColor-perheestä, joka sisältää myös LEDspot LV- ja LEDspot Par-lamput.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Nimelliskäyttöikä	40 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	24 °
Valovirta	500 lm
Valovoima (nim.)	2 600 cd
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	66,67 lm/W
Väriyhtenäisyys	<3
Värintoistoindeksi (CRI)	92
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	500 lm
--	--------

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	- Hz
Syöttötaajuus	- Hz
Virrankulutus	7,5 W
Lampun virta (nim.)	880 mA
Vastaa teholtaan	43 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,7
Jännite (nim.)	ac electronic 12 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	93 °C

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Hekkulampun muoto MR16 [2 tuumaa / 50 mm]

Merkinnät ja luokitukset

Soveltuu korostusvalaistukseen Kyllä

Energiankulutus kWh/1000 h 9 kWh


EyeComfort Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D



Koko tuotenimi	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D
Full EOC	871869673540400
Tilauskoodi	73540400
Tuotekoodi (12NC)	929001386102
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696735404
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696735411

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	50,5 mm	46 mm

Valonjakotiedot



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

