



# MASTER LEDspot ExpertColor LV

## MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor cria um ambiente acolhedor e confortável para áreas de hotelaria, residenciais e restaurantes. Cria um ambiente impressionante de iluminação superior com um espectro personalizado, CRI elevado e funcionalidade de regulação profunda. O resultado? Uma belíssima experiência de iluminação. Além disso, o design da lente inovador, sem margens, adequa-se a praticamente qualquer decoração de interiores com o seu visual impecável e cuidado. E pode ainda tirar partido da família completa ExpertColor, que também inclui lâmpadas LEDspot MV e LEDspot Par.

### Dados do produto

Informações gerais		Consistência da cor	
Casquilho	GU5.3 [ GU5.3]	Índice de restituição cromática (Nom.)	<3
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	92
Vida útil nominal (Nom.)	40000 h	Fluxo luminoso em cone de 90°	70 %
Ciclo de comutação	50000X		500 lm
Tipo técnico	7.5-43W		
Dados técnicos de luminosidade		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da cor	930 [ CCT de 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °	Corrente de lâmpada (Nom.)	880 mA
Fluxo luminoso (Nom.)	500 lm	Potência equivalente	43 W
Intensidade luminosa (Nom.)	1550 cd	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Designação da cor	White (WH)	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K	Fator de potência (Nom.)	0,7
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	66,67 lm/W	Tensão (Nom.)	ac electronic 12 V

# MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	93 °C
Controles e regulação	
Regulável	true
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	9 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869673546600

Nome de produto da encomenda	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D
EAN/UPC – Produto	8718696735466
Código de encomenda	73546600
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001386402
Peso líquido (Peça)	0,030 kg



## Desenho dimensional



MR16 12V 8-43W 550lm 36D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	50,5 mm	46 mm

## Dados fotométricos




MAS LEDspotLV 43W GU5-3 930 36D MR16

MAS LEDspotLV 43W GU5-3 930 36D MR16


# MASTER LEDspot ExpertColor LV

## Dados fotométricos




MAS LEDspotLV 43W GU5-3 930 24D MR16

## Vida útil



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 927 24D MR16



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 927 24D MR16

