



Lâmpadas LED clássica



CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	806 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	115,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Frequência de linha	50 to 60 Hz
---------------------	-------------

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	60 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
-------------------------	-------

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	ST64


Lâmpadas LED clássica

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Número de registo EPREL	387392
EyeComfort	Sim

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL
Nome do produto completo	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL



Código do produto completo	871869674275400
Código de encomenda	74275400
N.º material (12NC)	929001387602
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696742754
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696742761

Desenho dimensional



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	64 mm	140 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL


Lâmpadas LED clássica

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

