

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	7-60W
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro
Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	115,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	45 °C

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Gestion et gradation

avec gradation Non

## Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Transparent

Forme de l'ampoule G93 [ G 93mm]

## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique E

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 7 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 400289

## Données logistiques

Code de produit complet 871869674245700

Nom du produit de la commande LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Code barre produit 8718696742457

Code de commande 74245700


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 4

SAP - Matériaux 929001387901

Net Weight (Piece) 0,070 kg


## Schéma dimensionnel




LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	95 mm	140 mm

## Données photométriques




LEDbulb 60W E27 827 CL G93 ND



Spectral Power Distribution Colour

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques




Light Distribution Diagram

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

