



Ampoules LED décoratives

CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	2.3-14W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	820 [CCT de 2000 K]
Flux lumineux (nom.)	125 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	125 lm
Couleur	Flame
Température de couleur proximale (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	54,35 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2.3 W

Courant lampe (nom.)	26 mA
Puissance équivalente	14 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	60 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh


Ampoules LED décoratives

Données logistiques

Code de produit complet	871869674411600
Désignation Produit	CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL
Code barre produit (EAN)	8718696744116
Code de commande	74411600

Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001391902
Poids net (pièce)	0,030 kg


Schéma dimensionnel




A60 230V 2-15W 125lm 2000K E27 ND Fila

Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL	60 mm	106 mm


Données photométriques



LEDbulb 14W E27 820 CL A60




CLA LEDbulb 14W E27 820 CL A60




Ampoules LED décoratives

Durée de vie



LEDbulb 14W E27 820 CL A60



LEDbulb 14W E27 820 CL A60

