

Dekorativa LED-lampor

CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL

Den nya Deco-serien (glödlampor) förvandlar ditt hem med en perfekt blandning av ett (varmt) vitt ljus och en smidig, minimalistisk belysningsupplevelse. Med väldigt lång livslängd, upp till 90 % energibesparingar, utan synligt flimmer och med omedelbar full ljusstyrka kommer du även att njuta av en mjuk och jämn ljusfördelning med en trendig och stilfull charm som skapar en trivsamt miljö.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	20000X
Teknisk typ	2.3-14W
Ljusteknik	
Färgkod	820 [CCT av 2 000 K]
Ljusflöde (nom)	125 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	125 lm
Färgbeteckning	Flame
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	54,35 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.3 W

Lampström (nom)	26 mA
Motsvarande effekt	14 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.4
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	No
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar (CL)
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh


Dekorativa LED-lampor

Produktdata

Fullständig produktkod	871869674411600
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL
EAN/UPC – Produkt	8718696744116
Beställningsnummer	74411600

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001391902
Nettovikt (stycke)	0,030 kg


Måttskiss




A60 230V 2-15W 125lm 2000K E27 ND Fila

Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL	60 mm	106 mm


Fotometriska data



LEDbulb 14W E27 820 CL A60





CLA LEDbulb 14W E27 820 CL A60



Dekorativa LED-lampor

Livslängd



LEDbulb 14W E27 820 CL A60

LEDbulb 14W E27 820 CL A60

