




Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20'000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	820 [CCT of 2000K]
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	Flamme
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	50.00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	44 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	G93 [G 93 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EyeComfort	Ja


Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL
Gesamt-Produktcode	871869674415400
Bestellcode	74415400
Material-Nr. (12NC)	929001392102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696744154
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696744161

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	95 mm	142 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL


Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL

